



Vispro M-3 álarc

Termékleírás

A VISPRO M-3 álarc általános célú védőeszköz. Az álarctest szilikonból készül, mely nem irritálja a bőrt, ellenáll az agresszív vegyi anyagoknak és kiváló időjárásálló tulajdonságokkal rendelkezik. Az arcra felfekvő dupla peremes kialakítás lehetővé teszi, hogy egy univerzális méret minden arcfornánál és nagyságnál hermetikus zárást biztosítson. A belső maszk megakadályozza a látómező bepárásodását és minimálisra csökkenti a kilélegzett szén -dioxid újbóli belégzését. A közel teljes látóteret biztosító látómező anyaga optikailag tiszta, törhetetlen polikarbonát, belső reflexiót csökkentő kialakítással. A központi kialakítású ki- és belégzőszelep / beszédmembrán egység kialakítása is a látómező növelését szolgálja. Az álarctest az EN 148-1 szabvány szerinti (RD 40x1/7") szűrőbetét csatlakozóval rendelkezik. Az álarcot egy ötponthozsalaggal lehet rögzíteni, könnyen kezelhető, és stabil felfekvést biztosít az arcon és a fejen. Az álarc nyakpántja révén hordozható, így alkalmazásra készen mindenkor rendelkezésre állhat.

Alkalmazási területek

Gépipar:	gépgyártás, festés, polírozás, porszórás, cinkezés, homokfúvás
Bányászat:	érc- és szénbányászat, kőfejtés, kőolaj/gázkitermelés
Szállítmányozás:	veszélyes anyagok szállítása
Könnnyűipar:	textilipar, fafeldolgozás, nyomda - és papíripar
Mezőgazdaság:	növényvédelem, állattartás
Élelmiszeripar:	malom, dohányipar, szeszfőzés
Építőipar:	festés, kőfejtés, cementgyártás
Vegyipar:	gyógyszeripar stb.
Erőművek:	atomerőmű

Műszaki jellemzők

Belégzési ellenállás	
30 liter/perc levegőáramnál	0,12 ± 0,06 mbar
25x2 liter/perc	1,24 ± 0,06 mbar
Kilégzési ellenállás	
95 liter/perc levegőáramnál	0,52 ± 0,07 mbar
25x2 liter/perc	1,84 ± 0,06 mbar
Effektív látómező	92,26 ± 2%
Az álarc tömege	456 g
Álarctest csatlakozó	EN 148-1 szabványnak megfelelő (RD 40mm x 1/7")
Névleges védelmi faktor	2000
Méreték	Egy méretben készül, mely minden fejformára és méretre megfelel

RESPIRATOR Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel: +36 1 280 6905 ▪ Fax: +36 1 280 5794

www.respirator.hu ▪ info@respirator.hu



Védelem? Hogyan? Miként?

Az M-3 álarc kialakításánál fogva védi az arcot és a szemet a mérgező, irritáló gázoktól, poroktól. Szűrőálarcként szabványos menetű kis- és közepes kapacitású szűrőbetétekkel alkalmazható. A védelmi idő és a védelem mértéke ilyen esetben a szennyeződés koncentrációjától függően változik.

Alkalmazási korlátok

Amennyiben szűrőbetéttel együtt használja, az alábbi korlátozások szerint kell eljárni:

- csak akkor használja, amennyiben ismeri a levegőben található mérgező anyagot és tulajdonságait,
- ne használja zárt, szűk helyeken (aknában, árokban, tartályokban stb.),
- csak akkor használható, ha a levegő oxigéntartalma legalább 17 tf %,
- a levegőben található mérgező anyagok koncentrációja nem haladhatja meg gázok és gőzök esetén a szűrőbetét alkalmazhatósági határát (közepes kapacitású betét esetén a 0,5 tf %-ot, kis kapacitású betét esetén a 0,1 tf %-ot),
- nem használható légüres térben, illetve azonnali halált vagy maradandó károsodást okozó (IDLH) koncentrációjú anyagok jelenlétében.

Szűrő típusú légzésvédelmi eszköz csak a fenti feltételek teljesülése mellett használható! Amennyiben kétség merül fel, vagy valamely körülmény nem ismert, abban az esetben a környezeti levegőtől független (zárt rendszerű, vagy frisslevegős) légzőkészüléket kell használni!

5 pontos fejszalaggal és gyors kioldó csattal ellátott álarc, mely tökéletes illeszkedést tesz lehetővé és gyors felvételt katasztrófa helyzet esetén.

Külső behatásoknak ellenálló, optikailag tiszta polikarbonát látómező, mely belső visszatükröződéstől mentes és több mint 90%-os látószöggel rendelkezik.

A látómező az álarc belső szerkezetének köszönhetően nem párasodik.

EN 148-1 szerinti csavarmenet, mely lehetővé teszi minden szabványos menettel rendelkező szűrőbetét használatát.



Szilikonból készült álarctest, mely dupla peremmel ellátott záró kerettel rendelkezik a kis és nagy fejméret megfelelő illeszkedésének biztosítására.

A belső álarc kialakítása révén minimálisra csökkenti a CO₂ feldúsulást és megakadályozza a látómező bepárasodását.

A központi kialakítású ki- és belégzőszелеp / beszédmembrán egység kialakítása is a látómező növelését szolgálja.

RESPIRÁTOR Zrt.

1097 Budapest, Illatos út 9.

Tel: +36 1 280 6905 ▪ Fax: +36 1 280 5794

www.respirator.hu ▪ info@respirator.hu

